

# ミニポンプ下取り キャンペーン 2026

## 下取り価格 ¥5,000

### キャンペーン対象製品



MINIPUMP MP-W5P



PERSONAL MINIPUMP PMP-001



MINIPUMP MP-Σ30NII



MINIPUMP MP-Σ300NII



MINIPUMP MP-Σ500NII



MINIPUMP MP-Σ100HNI

キャンペーン期間中、上記ミニポンプを1台ご購入の際、  
お持ちのミニポンプ(メーカー問わず)を下取りさせていただきます。  
ぜひこの機会をご利用ください。

## 下取り価格(1台あたり) ¥5,000

キャンペーン期間中、下記ミニポンプを1台ご購入の際、  
お持ちのミニポンプ(メーカー問わず)を下取りさせていただきます。  
ぜひこの機会をご利用ください。

**下取り価格(1台あたり) ￥5,000**



#### 仕様

| 品目コード     | 080860-50601~3                                                                                                   | 080870-001                                                                                          | 080860-034                                                                                             | 080860-304                                                                        | 080860-504                                                                        | 080860-104                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式        | MP-W5P                                                                                                           | PMP-001                                                                                             | MP-Σ30NⅡ                                                                                               | MP-Σ300NⅡ                                                                         | MP-Σ500NⅡ                                                                         | MP-Σ100HNⅡ                                                                                       |
| 流量可変範囲    | 0.050~5.00L/min                                                                                                  | 10~300mL/min                                                                                        | 0.050~0.500L/min                                                                                       | 0.50~3.00L/min                                                                    | 2.00~5.00L/min                                                                    | 0.30~1.50L/min                                                                                   |
| 定流量使用範囲   | 0.050L/min:0~7.0kPa<br>0.100~2.00L/min:0~10kPa<br>2.50L/min:0~9.0kPa<br>3.00L/min:0~8.0kPa<br>5.00L/min:0~3.0kPa | 10mL/min:0~10kPa<br>50mL/min:0~30kPa<br>100mL/min:0~30kPa<br>200mL/min:0~20kPa<br>300mL/min:0~10kPa | 0.1L/min:0~10.0kPa<br>0.2L/min:0~9.0kPa<br>0.3L/min:0~9.0kPa<br>0.4L/min:0~8.0kPa<br>0.5L/min:0~7.0kPa | 0.5L/min:0~10.0kPa<br>1.0L/min:0~7.0kPa<br>2.0L/min:0~6.0kPa<br>3.0L/min:0~5.0kPa | 2.0L/min:0~10.0kPa<br>3.0L/min:0~8.0kPa<br>4.0L/min:0~5.0kPa<br>5.0L/min:0~3.0kPa | 0.3L/min:2~35kPa<br>0.5L/min:2~33kPa<br>0.7L/min:1~25kPa<br>1.0L/min:1~22kPa<br>1.5L/min:1~10kPa |
| 流量精度      | 設定流量値に対し±5%以内                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| 内蔵流量計     | 差圧式                                                                                                              |                                                                                                     | マスフローセンサー                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| ポンプ方式     | ダイヤフラム方式                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| 測定モード     | マニュアル、ダウンタイマー、ボリュームタイマー、一時停止機能付(MP-W5Pのみ)、インターバルタイマー(PMP-001のみ)、サイクルタイマー(MP-Σシリーズのみ)                             |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| 吸引・排気口径   | 外径φ6とφ8mm(使用チューブ:内径φ5とφ7mm)                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| 使用温度・湿度範囲 | 0~40℃ 10~90%rh(結露がないこと)                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| 電源        | ニッケル水素二次電池、<br>単3乾電池6本、AC100V                                                                                    | 単3乾電池2本、<br>DC5V(USB)                                                                               | リチウムイオン二次電池、単3乾電池8本(オプション)、<br>ACアダプター(オプション)                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| 寸法        | 95(W)×56(D)×95(H)mm                                                                                              | 63(W)×29(D)×115(H)mm                                                                                | 145(W)×67(D)×95(H)mm                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| 質量        | 450g(ニッケル水素二次電池含む)                                                                                               | 190g(乾電池含む)                                                                                         | 650g(リチウムイオン二次電池含む)                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |
| 付属品       | セット内容(電池関連)、<br>カラーキャップ(赤、青、黄)各1コ                                                                                | 低流量オフィスアダプター1式<br>単3乾電池2本(動作確認用)                                                                    | バッテリーユニット LI-10N、<br>極低流量用吸引ホルダー(MP-Σ30NⅡのみ)                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |

| 品目コード        | 品名                | 価格¥     |
|--------------|-------------------|---------|
| 080860-50601 | MP-W5P 充電セット      | 119,000 |
| 080860-50602 | MP-W5P 充電・充電器付セット | 141,000 |
| 080860-50603 | MP-W5P 乾電池ホルダーセット | 109,000 |
| 080870-001   | PMP-001           | 100,000 |

| 品目コード       | 品名                      | 価格¥     |
|-------------|-------------------------|---------|
| 080860-034  | MP-Σ30N II 本体           | 98,000  |
| 080860-0345 | MP-Σ30N II 充電池QC-10N付   | 118,000 |
| 080860-304  | MP-Σ300N II 本体          | 98,000  |
| 080860-3045 | MP-Σ300N II 充電池QC-10N付  | 118,000 |
| 080860-504  | MP-Σ500N II 本体          | 98,000  |
| 080860-5045 | MP-Σ500N II 充電池QC-10N付  | 118,000 |
| 080860-104  | MP-Σ100HN II 本体         | 105,000 |
| 080860-1045 | MP-Σ100HN II 充電池QC-10N付 | 125,000 |

\*1台のご購入に付き、下取りは1台とさせていただきます。詳細は当社までお気軽にお問い合わせください。

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2026年01月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

製品のご寿命は…

**柴田科学株式会社**

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6  
東京営業所 ☎03-3822-2111 名古屋営業所 ☎052-263-9310  
大阪営業所 ☎06-6362-7321 福岡営業所 ☎092-433-1207  
マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)  
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590